

作業床
最大地上高

6.0 / 6.3m

(HW-630Z)

(HW-630ZS)

傾斜のある場所でも、平地のような安定した作業ができます。



▲ 製品動画はこちら

Σブーム

抜群の登坂能力

最大20°の傾斜地まで登坂可能。トラックの積み込みも自走で可能です。

クローラタイプ

作業床最大地上高

6.0 m

作業床最大積載荷重

250 kg

(延長デッキ積載荷重100kg)

〈格納時〉



HW-600ZC

傾斜地対応型

スロープ工事に最適

最大13度の傾斜に対応しますので立体駐車場のスロープ工事や傾斜のある現場に最適です。

前後左右の傾斜に対応

前下がり傾斜13度、後下がり傾斜2度、左右傾斜6度まで対応します。

チルトスイッチを装備

チルトスイッチ(作業床・ブーム)を装備していますので、傾斜角度に応じて微調整ができます。

安全性も抜群

ブームチルト(左右)規制装置、車体傾斜規制装置、作業床傾斜規制装置を装備していますので、安心してご使用いただけます。

前下がり傾斜

13度

左右傾斜

6度

ホイールタイプ

作業床最大地上高

6.25 m

作業床最大積載荷重

250 kg

〈格納時〉



HW-630ZS

コントローラ

HW-600ZC

作業床側

走行・操舵
操作レバー

昇降スイッチ

走行速度切替スイッチ

傾斜・過負荷表示灯

バッテリー容量表示灯

非常停止ボタン

ホーン

車体側

非常停止ボタン

昇降スイッチ

ヒューズ

時計

バッテリー容量表示灯

傾斜・過負荷表示灯

キースイッチ

HW-630ZS

作業床側

走行・操舵
操作レバー

昇降スイッチ

空転防止スイッチ

作業床チルトスイッチ (前後チルト)

車体傾斜灯

バッテリー容量表示灯

ブームチルトスイッチ (左右チルト)

非常停止ボタン

作業床水平灯

車体側

昇降スイッチ

ブレーキ保持表示ランプ

バッテリー容量表示ランプ

ヒューズ

作業床チルトスイッチ

非常停止ボタン

キースイッチ

時計

仕様

項目	型式	HW-600ZC	HW-630ZS
		クローラタイプ	傾斜地対応型
作業床高 (地上~床面)	最高 m	6.0	6.25
	最低 m	1.3	1.26
作業床寸法	長 mm	2355	2580
	幅 mm	665	1035
	高 mm	1000	1000
許容路面 傾斜角度	前下がり傾斜	-	13度(23%傾斜)
	後下がり傾斜	-	2度
	左右傾斜	-	6度(10.5%傾斜)
作業床最大積載荷重 kg		250	
動力源		6V170Ah×4	
昇降方式		屈折ブーム(Σブーム)方式	
作業床上昇時間(約) sec		上昇30/下降38	上昇30/下降35
走行方式		ゴムクローラ式	ホイール式 (ノンキング ソリッドタイヤ)
駆動方式		電動モータ	油圧モータ
走行速度 km/h ^{*1}		0~1.7	0~1.6
外形寸法	最小回転半径(内側) mm	ピボット	
	全長 mm	2450	2730
	全幅 mm	850	1100
整備質量 ^{*2} kg	全高 mm	2300	2265
		1480	2000

*1 収納時のみ。伸長時は伸長走行規制が掛かる為走行はできません。

*2 整備質量は作業床に何も荷重がない状態の質量です。